

**WAP-5**

Bestellnummer: 173200

Bruttopreis (EVP): CHF **99.00****Mobiler Sprachverstärker mit Line-Eingang**

Mobiler Sprachverstärker mit Line-Eingang

- Elektret-Kopfbügelmikrofon mit hoher Empfindlichkeit im Lieferumfang
- Für mobile Universal-Sprachanwendungen wie z. B. bei Vorträgen und Schulungen, Sportveranstaltungen, Verkaufsveranstaltungen
- Mit verstellbarem Tragegürtel
- 7-W-Verstärker mit Lautstärkeregler
- Zusätzlicher Line-Eingang (3,5-mm-Klinke) für externe Audioquellen wie z. B. MP3-Spieler
- Batterie-/Akku-Betrieb, Aufladung der optionalen Akkus erfolgt über mitgeliefertes Steckerladegerät und ohne Ausbau der Akkus
- Betriebsdauer bei vollen Batterien ca. 6-8 Stunden
- Stromversorgung DC 9 V (6 x Mignon-Batterie)
- Lieferung ohne Batterien/Akkus

Bei Betrieb mit Batterien nicht das Steckerladegerät mit dem Sprachverstärker verbinden!

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

**Empfohlenes Zubehör**

HSE-821SX	Elektret-Kopfbügelmikrofon Niere 80-12000 Hz
ECM-821LT	Elektret-Krawattenmikrofon

## WAP-5

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754217155
<b>Nettogewicht</b>	0,537 kg
<b>Nennleistung (P<sub>RMS</sub>)</b>	7 W (Netzbetrieb), 6 W (Batterie)
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	10 W (Netzbetrieb), 8 W (Batterie)
<b>Frequenzbereich</b>	100-12000 Hz
<b>Trägerfrequenz</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Eingänge</b>	2x 3,5-mm-Klinke
<b>Link</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	95 dB
<b>Klangregler, Tiefen</b>	-
<b>Klangregler, Mitten</b>	-
<b>Klangregler, Höhen</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Netzgerät oder 6 x Mignon-Batterie
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	190 x 90 x 55 mm
<b>Gewicht</b>	290 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x 3,5-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line)

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.721 kg
VRG/VEG	VRG-2.5
Alternativ-Artikel	WAP-8